

## LIMPIADOR ULTRASÓNICO SONER 210H



- La familia Degas Soner es estándar con la función de desgasificación para mantener un potente efecto de cavitación.
- Transductor industrial  
Los limpiadores de mesa de Soner adoptan un transductor industrial robusto de alta potencia, duradero y superior.
- La serie Soner de frecuencia más alta cuenta con una frecuencia de 53 KHz para obtener una limpieza más precisa de las piezas contaminadas en grietas pequeñas y difíciles de alcanzar.
- Construcción de acero inoxidable  
Tanto el tanque como la carcasa están contruidos con SS304, duraderos y fáciles de limpiar.

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Limpiador Ultrasonico](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Certificación:

- Certificación CE

### Aplicaciones:

- Degas solventes
- Limpieza para cubetas y tubos de ensayo
- Limpieza para lentes ópticas e instrumentos científicos
- Limpieza de varias piezas e

### Especificación:

- Frecuencia : 53 KHz
- Calefacción : Sí (Máx. 60 °C)
- Desgasificación : Sí
- Temporizador : 1 ~ 99 min
- Tamaño del tanque (LxWxD) : 30 x 24 x 15 cm
- Tamaño total (LxWxD) : 36 x 27 x 31 cm
- Capacidad del tanque : 10L
- Carcasa : SS304
- Drenaje : Sí
- Cubierta de acero inoxidable : Sí
- Potencia ultrasónica : 200W
- Potencia de calentamiento : 270W
- Potencia de desgasificación : 200W
- Peso neto : 7.0 kg
- Peso bruto : 8.6 kg

### Información de pedido

- 188211-11 (22)  
Limpiador ultrasónico Soner 210H, AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz)
- [Descargar PDF](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO