

LIMPIADOR ULTRASÓNICO SONER 220



- La familia Degas Soner es estándar con la función de desgasificación para mantener un potente efecto de cavitación.
- Transductor industrial
Los limpiadores de mesa de Soner adoptan un transductor industrial robusto de alta potencia, duradero y superior.
- La serie Soner de frecuencia más alta cuenta con una frecuencia de 53 KHz para obtener una limpieza más precisa de las piezas contaminadas en grietas pequeñas y difíciles de alcanzar.
- Construcción de acero inoxidable
Tanto el tanque como la carcasa están contruidos con SS304, duraderos y fáciles de limpiar.

SKU: N / A | **Categorías:** [Limpiador Ultrasonico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Certificación:

- Certificación CE

Aplicaciones:

- Degas solventes
- Limpieza para cubetas y tubos de ensayo
- Limpieza para lentes ópticas e instrumentos científicos
- Limpieza de varias piezas e

Especificación:

- Frecuencia : 53 KHz
- Calefacción : No
- Desgasificación : Sí
- Temporizador : 1 ~ 99 min
- Tamaño del tanque (LxWxD) : 50 x 30 x 15 cm
- Tamaño total (LxWxD) : 57 x 33 x 33 cm
- Capacidad del tanque : 20L
- Carcasa : SS304
- Drenaje : Sí
- Cubierta de acero inoxidable : Sí
- Potencia ultrasónica : 500W
- Potencia de calentamiento : No
- Potencia de desgasificación : 500W
- Peso neto : 13,6 kg
- Peso bruto : 15,4 kg

Información de pedido

- 188220-11 (22)
Limpiador ultrasónico Soner 220, AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz)

[Descargar PDF](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO