

## LIMPIADOR ULTRASÓNICO SONER 220H



- La familia Degas Soner es estándar con la función de desgasificación para mantener un potente efecto de cavitación.
- Transductor industrial  
Los limpiadores de mesa de Soner adoptan un transductor industrial robusto de alta potencia, duradero y superior.
- La serie Soner de frecuencia más alta cuenta con una frecuencia de 53 KHz para obtener una limpieza más precisa de las piezas contaminadas en grietas pequeñas y difíciles de alcanzar.
- Construcción de acero inoxidable  
Tanto el tanque como la carcasa están contruidos con SUS304, duraderos y fáciles de limpiar.

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Limpiador Ultrasonico](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Certificación:

- Certificación CE

### Aplicaciones:

- Degas solventes
- Limpieza para cubetas y tubos de ensayo
- Limpieza para lentes ópticas e instrumentos científicos
- Limpieza de varias piezas e

### Especificación:

- Frecuencia : 53 KHz
- Calefacción : Sí (máx. 60 °C)
- Desgasificación : Sí
- Temporizador (minuto) : 1 ~ 99
- Tamaño del tanque (LxWxD) cm : 50x30x15
- Tamaño total (LxWxD) cm : 57x33x33
- Capacidad del tanque : 20L
- Carcasa : SS304
- Drenaje : Sí
- Cubierta de acero inoxidable : Sí
- Potencia ultrasónica : 500W
- Potencia de calentamiento : 520W
- Potencia de desgasificación : 500W
- Peso neto : 13,8 kg
- Peso bruto : 15,6 kg

### Información de pedido

- 188221-11 (22)  
Limpiador ultrasónico Soner 220H, AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz)

- [Descargar PDF](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO