

LLAVE DE MOLDES 260 X 320 MM (JUEGO)



- Se utiliza con el seguidor de ruedas para muestras de asfalto de 40 .. 120 mm de altura. Acero inoxidable con dos elementos de pared fijos y dos extraíbles fijados entre sí con abrazaderas de liberación rápida. Incluye placa inferior regulable en altura en pasos de 20 mm y placas intermedias de 2, 5 y 10 mm de espesor para ajuste fino de altura.

SKU: 20-4020 | **Categorías:** [Asfalto](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones

Datos eléctricos

Dimensiones aproximadas

Peso aproximado

4,3 kg

Estándares

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO