

LLAVE DE MOLDES 260 X 410 MM (JUEGO)



- Se utiliza con el seguidor de ruedas para muestras de asfalto de 40 .. 120 mm de altura. Acero inoxidable con dos elementos de pared fijos y dos extraíbles fijados entre sí con abrazaderas de liberación rápida. Incluye placa inferior regulable en altura en pasos de 20 mm y placas intermedias de 2, 5 y 10 mm de espesor para ajuste fino de altura.

SKU: 20-4022 | **Categorías:** [Asfalto](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones

Datos eléctricos

Dimensiones aproximadas	---	---
Peso aproximado	20 kg	---
Estándares	---	---

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO