

## LOCALIZADOR DE POSTE AJUSTABLE PARA RECORTADORA HM-3330

COTECNO



**SKU:** HM-3330.4 | **Categorías:** [Humboldt](#) |

COTECNO

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Opciones de productos

#### Imagen



#### Descripción

HM-3330

Recortadora de muestras de suelo Recortadora de muestras de suelo, 1,0" a 4,0"

### Recortadora de muestras de suelo

Admite los siguientes estándares:

- ASTM D4767,
- ASTM D2166,
- ASTM D2850,
- ASTM D7181,
- ASTM D6035,
- ASTM D4546,
- ASTM D5084,
- ASTM D4219,
- ASTM D5333

Recortador de muestras con barra de alineación para cortar muestras a diámetros precisos. El HM-3330 maneja muestras de hasta 4" empleando placas superiores fácilmente intercambiables. Los pasadores de acero inoxidable en el pedestal y la placa superior mantienen la muestra en posición. El conjunto de rodamientos de la placa superior se baja y bloquea y la muestra se recorta con una sierra de alambre. **Ordene los platos superiores y la sierra HM-3175 por separado.**

### Accesorios

#### Imagen



#### Descripción

HM-3175

Sierra de hilo para muestras de suelo

HM-3175.1

Hoja de sierra de alambre para muestras de suelo



Platos superiores para recortadora de suelo

[Haga clic para Opciones](#)

### Estándares

- [ASTM D4767](#)
- [ASTM D2166](#)
- [ASTM D2850](#)
- [ASTM D7181](#)

- [ASTM D6035](#)
- [ASTM D4546](#)
- [ASTM D5084](#)
- [ASTM D4219](#)
- [ASTM D5333](#)

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO