

LOCALIZADOR DE TUBERIAS PVC/PE AML PRO



MADE
IN THE **USA**

- Nueva inteligencia del microprocesador.
- Tecnología de ondas de radio patentada.
- Construcción ligera (2.5 lbs.)
- Auriculares con aislamiento de ruido
- Batería de litio recargable
- Preferencias de usuario personalizables
- Puerto de alimentación USB
- Carcasa de ABS duradera
- Pantalla retroiluminada
- Trazado y seguimiento del GPS
- 32 ajustes de sensibilidad
- Medidor de nivelación digital
- Indicador digital de puntería
- Garantía limitada de 3 años.

SKU: N / A | **Categorías:** [Localizadores de Tuberías](#), [Sin categoría](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- [Características](#)
- [Parámetros técnicos principales](#)

Encuentre tuberías de PVC/PE enterradas utilizando GPS y tecnología digital avanzada patentada.

El localizador de tuberías PVC/PE AML Pro™ es un instrumento científico que utiliza frecuencias de radio ultra altas para encontrar diferencias en las densidades. Esto ofrece el mejor método para localizar tuberías de PVC & PE y casi cualquier otro objeto que tenga un borde.

- Nueva inteligencia del microprocesador.
- Tecnología de ondas de radio patentada.
- Construcción ligera (2.5 lbs.)
- Auriculares con aislamiento de ruido
- Batería de litio recargable
- Preferencias de usuario personalizables
- Puerto de alimentación USB
- Carcasa de ABS duradera
- Pantalla retroiluminada
- Trazado y seguimiento del GPS
- 32 ajustes de sensibilidad
- Medidor de nivelación digital
- Indicador digital de puntería
- Garantía limitada de 3 años



Indicador de Objetivo Láser

Un indicador láser fácil de ver resalta la posición del objeto ubicado en el suelo cuando ha sido detectado.



Estuche de transporte

Un maletín de transporte resistente a los impactos y a prueba de agua con una carcasa de espuma que absorbe los golpes.



Mango Ergonómico

La empuñadura del AML Plus está diseñada para proporcionar al usuario un agarre cómodo en cualquier condición climática, asegurando una lectura precisa cuando los dedos se colocan a lo largo de las moletas.



Puerto USB

La potente flexibilidad del USB permite a los usuarios exportar las coordenadas del GPS, importar las últimas

actualizaciones del firmware y conectarse a la fuente de la batería auxiliar de litio



Ligero

La AML está construida con materiales ligeros y resistentes a los golpes que facilitan su uso y manejo durante toda la jornada laboral.



Jack para auriculares

Una cómoda toma de auriculares permite al usuario escuchar las señales de audio con auriculares de alta calidad con aislamiento de ruido (incluidos).

COMPRESIÓN DE LAS ONDAS DE RADIO DE ULTRA ALTA FRECUENCIA

La clave para saber cómo detecta el AML las tuberías de PVC/PE y para identificar el tamaño o la longitud de una tubería es entender cómo su radiofrecuencia detecta el plástico enterrado y otros objetos.

- Manteniendo el mango del AML paralelo al suelo, explore la zona de la tubería u objeto enterrado sospechoso hasta que se active uno o ambos indicadores de objetivo del AML.

- Mientras el indicador de objetivo izquierdo o derecho está activado, gire el AML hasta que ambos indicadores de objetivo LED se enciendan simultáneamente, activando el tono y el marcador láser del AML. Esta alerta indica que se ha detectado la tubería u objeto y que el AML está ahora en paralelo con el objeto subterráneo.

dimensiones físicas	AML PRO	AML +
Altura	13 pulg. / 33,0 cm	11 pulg. / 27,9 cm
Longitud	14 pulg. / 35,6 cm	14 pulg. / 35,6 cm
Ancho	6 pulg. / 15,2 cm	6 pulg. / 15,2 cm
Peso	2,5 libras. / 1,13 kg	2 libras. / 0,90 kg
Especificaciones de energía		
Pilas	(3) alcalinas de 9 voltios	(3) alcalinas de 9 voltios
Paquetes de baterías	2	1
Est. Duración de la pila alcalina	25 horas min. vida: 4 horas	40 horas min. vida: 5 horas
Paquetes de baterías de litio auxiliares	vida típica: 80 horas min. vida: más de 20 horas	vida típica: 100 horas min. vida: más de 25 horas
Frecuencia del transmisor	2,45 GHz	2,45 GHz
Dimensiones de envío	AML PRO	AML +
Peso	17 libras / 7,7 kg	17 libras / 7,7 kg
Dimensiones de la caja	20 " de largo x 17 " de ancho x 8 " de altura 50,8 cm de largo x 43,2 cm de ancho x 20,3 cm de alto	20 " de largo x 17 " de ancho x 8 " de altura 50,8 cm de largo x 43,2 cm de ancho x 20,3 cm de alto

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO