

## LOCALIZADOR DE TUBERIAS PVC/PE AML PRO



MADE  
IN THE **USA**

- Nueva inteligencia del microprocesador.
- Tecnología de ondas de radio patentada.
- Construcción ligera (2.5 lbs.)
- Auriculares con aislamiento de ruido
- Batería de litio recargable
- Preferencias de usuario personalizables
- Puerto de alimentación USB
- Carcasa de ABS duradera
- Pantalla retroiluminada
- Trazado y seguimiento del GPS
- 32 ajustes de sensibilidad
- Medidor de nivelación digital
- Indicador digital de puntería
- Garantía limitada de 3 años.

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Localizadores de Tuberías](#), [Sin categoría](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- [Características](#)
- [Parámetros técnicos principales](#)

### **Encuentre tuberías de PVC/PE enterradas utilizando GPS y tecnología digital avanzada patentada.**

El localizador de tuberías PVC/PE AML Pro™ es un instrumento científico que utiliza frecuencias de radio ultra altas para encontrar diferencias en las densidades. Esto ofrece el mejor método para localizar tuberías de PVC & PE y casi cualquier otro objeto que tenga un borde.

- Nueva inteligencia del microprocesador.
- Tecnología de ondas de radio patentada.
- Construcción ligera (2.5 lbs.)
- Auriculares con aislamiento de ruido
- Batería de litio recargable
- Preferencias de usuario personalizables
- Puerto de alimentación USB
- Carcasa de ABS duradera
- Pantalla retroiluminada
- Trazado y seguimiento del GPS
- 32 ajustes de sensibilidad
- Medidor de nivelación digital
- Indicador digital de puntería
- Garantía limitada de 3 años



### Indicador de Objetivo Láser

Un indicador láser fácil de ver resalta la posición del objeto ubicado en el suelo cuando ha sido detectado.



### Estuche de transporte

Un maletín de transporte resistente a los impactos y a prueba de agua con una carcasa de espuma que absorbe los golpes.



### Mango Ergonómico

La empuñadura del AML Plus está diseñada para proporcionar al usuario un agarre cómodo en cualquier condición climática, asegurando una lectura precisa cuando los dedos se colocan a lo largo de las moletas.



### Puerto USB

La potente flexibilidad del USB permite a los usuarios exportar las coordenadas del GPS, importar las últimas actualizaciones del firmware y conectarse a la fuente de la batería auxiliar de litio



## Ligero

La AML está construida con materiales ligeros y resistentes a los golpes que facilitan su uso y manejo durante toda la jornada laboral.



## Jack para auriculares

Una cómoda toma de auriculares permite al usuario escuchar las señales de audio con auriculares de alta calidad con aislamiento de ruido (incluidos).

## COMPRESIÓN DE LAS ONDAS DE RADIO DE ULTRA ALTA FRECUENCIA

La clave para saber cómo detecta el AML las tuberías de PVC/PE y para identificar el tamaño o la longitud de una tubería es entender cómo su radiofrecuencia detecta el plástico enterrado y otros objetos.

- Manteniendo el mango del AML paralelo al suelo, explore la zona de la tubería u objeto enterrado sospechoso hasta que se active uno o ambos indicadores de objetivo del AML.

- Mientras el indicador de objetivo izquierdo o derecho está activado, gire el AML hasta que ambos indicadores de objetivo LED se enciendan simultáneamente, activando el tono y el marcador láser del AML. Esta alerta indica que se ha detectado la tubería u objeto y que el AML está ahora en paralelo con el objeto subterráneo.

<b>dimensiones físicas</b>	<b>AML PRO</b>	<b>AML +</b>
Altura	13 pulg. / 33,0 cm	11 pulg. / 27,9 cm
Longitud	14 pulg. / 35,6 cm	14 pulg. / 35,6 cm
Ancho	6 pulg. / 15,2 cm	6 pulg. / 15,2 cm
Peso	2,5 libras. / 1,13 kg	2 libras. / 0,90 kg
Especificaciones de energía		
Pilas	(3) alcalinas de 9 voltios	(3) alcalinas de 9 voltios
Paquetes de baterías	2	1
Est. Duración de la pila alcalina	25 horas min. vida: 4 horas	40 horas min. vida: 5 horas
Paquetes de baterías de litio auxiliares	vida típica: 80 horas min. vida: más de 20 horas	vida típica: 100 horas min. vida: más de 25 horas
Frecuencia del transmisor	2,45 GHz	2,45 GHz
Dimensiones de envío	AML PRO	AML +
Peso	17 libras / 7,7 kg	17 libras / 7,7 kg
Dimensiones de la caja	20 " de largo x 17 " de ancho x 8 " de altura 50,8 cm de largo x 43,2 cm de ancho x 20,3 cm de alto	20 " de largo x 17 " de ancho x 8 " de altura 50,8 cm de largo x 43,2 cm de ancho x 20,3 cm de alto

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO