

LOWARA FHF 100-160/185 CENTRIFUGAL PUMP



SKU: 100-160/185 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

LOWARA FHF 100-160/185 CENTRIFUGAL PUMP

Part Number: 100-160/185



Especificaciones

Marca	Lowara FHF
Presión de trabajo bar	12
Flujo l/min	1333-5000
Flujo m ³ /h	79.98-300
Impulsores	1
Motor	3~ 380-415/660-690 V
Motor rpm	2945-2955
Potencia kW	18.5
Potencia en HP	25.5
Polos	2
Temperatura máxima °C	85

Dimensiones / Pesos

Diámetro del impulsor	Ø160
Puerto de descarga	DN 100
Puerto de descarga	DN 100
Peso kg	67
Peso lb	148
Aplicación	Civil, Agrícola, Industrial



[Ver PDF](#)

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO