

LOWARA FHF 100-160/220 CENTRIFUGAL PUMP



SKU: 100-160/220 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

LOWARA FHF 100-160/220 CENTRIFUGAL PUMP

Part Number: 100-160/220



Especificaciones

Marca	Lowara FHF
Presión de trabajo bar	12
Flujo l/min	1333-5000
Flujo m ³ /h	79.98-300
Impulsores	1
Motor	3~ 380-415/660-690 V
Motor rpm	2940-2950
Potencia kW	22
Potencia en HP	30.4
Polos	2
Temperatura máxima °C	85

Dimensiones / Pesos

Diámetro del impulsor	Ø160
Puerto de descarga	DN 100
Puerto de descarga	DN 100
Peso kg	67
Peso lb	148
Aplicación	Civil, Agricultural, Industrial



[Ver PDF](#)

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO