

## LOWARA FHF 50-250/220 CENTRIFUGAL PUMP



**SKU:** 50-250/220 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### LOWARA FHF 50-250/220 CENTRIFUGAL PUMP

Part Number: 50-250/220



#### Especificaciones

Marca	Lowara FHF
Presión de trabajo bar	12
Flujo l/min	600-1500
Flujo m <sup>3</sup> /h	36-90
Impulsores	1
Motor	3~ 380-415/660-690 V
Motor rpm	2940-2950
Potencia kW	22
Potencia en HP	30.4
Polos	2
Temperatura máxima °C	85

#### Dimensiones / Pesos

Diámetro del impulsor	Ø250
Puerto de descarga	DN 50
Puerto de descarga	DN 50
Peso kg	57
Peso lb	126
Aplicación	Civil, Agrícola, Industrial



[Ver PDF](#)

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO