

LOWARA FHF 65-200/220 CENTRIFUGAL PUMP



SKU: 65-200/220 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

LOWARA FHF 65-200/220 CENTRIFUGAL PUMP

Part Number: 65-200/220



Especificaciones

Marca	Lowara FHF
Presión de trabajo bar	12
Flujo l/min	900-2300
Flujo m ³ /h	54-138
Impulsores	1
Motor	3~ 380-415/660-690 V
Motor rpm	2940-2950
Potencia kW	22
Potencia en HP	30.4
Polos	2
Temperatura máxima °C	85

Dimensiones / Pesos

Diámetro del impulsor	Ø200
Puerto de descarga	DN 65
Puerto de descarga	DN 65
Peso kg	61
Peso lb	135
Aplicación	Civil, Agrícola, Industrial



[Ver PDF](#)

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO