

LOWARA FHF 65-250/300 CENTRIFUGAL PUMP



SKU: 65-250/300 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

LOWARA FHF 65-250/300 CENTRIFUGAL PUMP

Part Number: 65-250/300



Especificaciones

Marca	Lowara FHF
Presión de trabajo bar	12
Flujo l/min	900-2300
Flujo m ³ /h	54-138
Impulsores	1
Motor	3~ 380-415/660-690 V
Motor rpm	2950-2960
Potencia kW	30
Potencia en HP	41.4
Polos	2
Temperatura máxima °C	85

Dimensiones / Pesos

Diámetro del impulsor	Ø250
Puerto de descarga	DN 65
Puerto de descarga	DN 65
Peso kg	78
Peso lb	172
Aplicación	Civil, Agricultural, Industrial



[Ver PDF](#)

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO