

## LOWARA FHF 80-200/220 CENTRIFUGAL PUMP



**SKU:** 80-200/220 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### LOWARA FHF 80-200/220 CENTRIFUGAL PUMP

Part Number: 80-200/220



#### Especificaciones

Marca	Lowara FHF
Presión de trabajo bar	12
Flujo l/min	1500-3500
Flujo m <sup>3</sup> /h	90-210
Impulsores	1
Motor	3~ 380-415/660-690 V
Motor rpm	2940-2950
Potencia kW	22
Potencia en HP	30.4
Polos	2
Temperatura máxima °C	85

#### Dimensiones / Pesos

Diámetro del impulsor	Ø200
Puerto de descarga	DN 80
Puerto de descarga	DN 80
Peso kg	80
Peso lb	176
Aplicación	Civil, Agrícola, Industrial



[Ver PDF](#)

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO