

## LOWARA FHF 80-250/370 CENTRIFUGAL PUMP



**SKU:** 80-250/370 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### LOWARA FHF 80-250/370 CENTRIFUGAL PUMP

Part Number: 80-250/370



#### Especificaciones

Marca	Lowara FHF
Presión de trabajo bar	12
Flujo l/min	1500-3500
Flujo m <sup>3</sup> /h	90-210
Impulsores	1
Motor	3~ 380-415/660-690 V
Motor rpm	2945-2955
Potencia kW	37
Potencia en HP	51.1
Polos	2
Temperatura máxima °C	85

#### Dimensiones / Pesos

Diámetro del impulsor	Ø250
Puerto de descarga	DN 80
Puerto de descarga	DN 80
Peso kg	80
Peso lb	176
Aplicación	Civil, Agricultural, Industrial



[Ver PDF](#)

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO