

LOWARA FHF 80-250/450 CENTRIFUGAL PUMP



SKU: 80-250/450 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

LOWARA FHF 80-250/450 CENTRIFUGAL PUMP

Part Number: 80-250/450



Especificaciones

Marca	Lowara FHF
Presión de trabajo bar	12
Flujo l/min	1500-3500
Flujo m ³ /h	90-210
Impulsores	1
Motor	3~ 380-415/660-690 V
Motor rpm	2955-2960
Potencia kW	45
Potencia en HP	62.1
Polos	2
Temperatura máxima °C	85

Dimensiones / Pesos

Diámetro del impulsor	Ø250
Puerto de descarga	DN 80
Puerto de descarga	DN 80
Peso kg	80
Peso lb	176
Aplicación	Civil, Agrícola, Industrial



[Ver PDF](#)

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO