

LOWARA FHF 80-250/550 CENTRIFUGAL PUMP



SKU: 80-250/550 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

LOWARA FHF 80-250/550 CENTRIFUGAL PUMP

Part Number: 80-250/550



Especificaciones

Marca	Lowara FHF
Presión de trabajo bar	12
Flujo l/min	1500-3500
Flujo m ³ /h	90-210
Impulsores	1
Motor	3~ 380-415/660-690 V
Motor rpm	2955-2960
Potencia kW	55
Potencia en HP	75.9
Polos	2
Temperatura máxima °C	85

Dimensiones / Pesos

Diámetro del impulsor	Ø250
Puerto de descarga	DN 80
Puerto de descarga	DN 80
Peso kg	80
Peso lb	176
Aplicación	Civil, Agricultural, Industrial



[Ver PDF](#)

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO