



LOWARA L S 125-500 VF HORIZONTAL SINGLE STAGE END SUCTION PUMP WITH CLOSED IMPELLER



SKU: LS 125-500 VF | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

COTECHNO



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

LOWARA L S 125-500 VF HORIZONTAL SINGLE STAGE END SUCTION PUMP WITH CLOSED IMPELLER

Part Number: LS 125-500 VF



Especificaciones

Marca	Lowara L
Modelo	Base plate mounted
Tipo	End suction pump
Presión de trabajo bar	25
Caudal en m ³ /h motor de 4 polos	400
Material	Carbon steel
Material del Impulsor	Stainless steel
Motor	3~ 380/400/415
Motor rpm	750/950/1450
Temperatura máxima °C	+ 210

Dimensiones / Pesos

Diámetro del impulsor	Ø500
Conexión de entrada	150
Conexión de salida	125
Aplicación	Water treatment, water supply, chemical industries, general industries



La marca Lowara de Xylem es líder en el suministro de soluciones económicas a largo plazo para bombear y hacer circular agua limpia o contaminada. Las principales industrias atendidas son:

- **Servicios de edificios residenciales y comerciales:** circulación en sistemas de calefacción y refrigeración, agua caliente sanitaria, suministro de agua, tratamiento de aguas residuales y soluciones de protección contra incendios.
- **Servicios públicos:** soluciones de abastecimiento de agua y calefacción urbana.
- **Agricultura:** soluciones de sistemas de riego.
- **Acuicultura:** soluciones de transporte de agua.
- **Minería:** soluciones de abastecimiento de agua y deshidratación.
- **Industria del petróleo y el gas:** soluciones para el transporte de agua pesada.
- **Industria general:** suministro de agua, aumento de presión, incluyendo alimentación de calderas, equipos de lavado

Las bombas Lowara, los accionamientos y las soluciones empaquetadas, como los grupos de aumento de presión y las



estaciones elevadoras de aguas residuales, se desarrollan teniendo en cuenta el bajo costo del ciclo de vida. Eso significa productos robustos, altamente eficientes, fáciles de instalar y de servicio con una larga vida útil.

[Ver PDF](#)

COTECHNO



INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECHNO