

## LOWARA LSN 2 - 100-65-315 HORIZONTAL VOLUTE CASING PUMPS



**SKU:** 2 - 100-65-315 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### LOWARA LSN 2 - 100-65-315 HORIZONTAL VOLUTE CASING PUMPS

Part Number: 2 - 100-65-315



#### Especificaciones

Marca	Lowara LSN
Modelo	End Suction Pump
Tipo	LSN2 100-65-315
Presión de trabajo bar	25
Caudal en m <sup>3</sup> /h motor de 2 polos	
Motor rpm	2900
Temperatura máxima °C	-40 - +180

#### Dimensiones / Pesos

Diámetro del impulsor	Ø315
Conexión de entrada	100
Conexión de salida	65
Peso kg	155
Peso lb	342

Aplicación

Water supply, water circulation, irrigation, coolant, condensate, desalinated water, oil brine, caustic, acid



La marca Lowara de Xylem es líder en el suministro de soluciones económicas a largo plazo para bombear y hacer circular agua limpia o contaminada. Las principales industrias atendidas son:

- **Servicios de edificios residenciales y comerciales:** circulación en sistemas de calefacción y refrigeración, agua caliente sanitaria, suministro de agua, tratamiento de aguas residuales y soluciones de protección contra incendios.
- **Servicios públicos:** soluciones de abastecimiento de agua y calefacción urbana.
- **Agricultura:** soluciones de sistemas de riego.
- **Acuicultura:** soluciones de transporte de agua.
- **Minería:** soluciones de abastecimiento de agua y deshidratación.
- **Industria del petróleo y el gas:** soluciones para el transporte de agua pesada.
- **Industria general:** suministro de agua, aumento de presión, incluyendo alimentación de calderas, equipos de lavado

Las bombas Lowara, los accionamientos y las soluciones empaquetadas, como los grupos de aumento de presión y las estaciones elevadoras de aguas residuales, se desarrollan teniendo en cuenta el bajo costo del ciclo de vida. Eso significa productos robustos, altamente eficientes, fáciles de instalar y de servicio con una larga vida útil.

[Ver PDF](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO