

## LR 110 SENSOR DE LUZ / TRANSMISOR



El sensor de luz LR 110 de Kimo tiene un rango de medición de 0 a 10,000 lux.

Rango de medición: 0 a 10,000 lux

Salida de 0-10 V o 4-20 mA

Con o sin pantalla LCD de 10 dígitos

Carcasa con sistema de montaje simplificado

Configuración del interruptor de software o DIP

Montaje rápido y fácil con el sistema de 1/4 vuelta con placa de montaje en pared



**SKU:** BELLR 110 | **Categorías:** [Ligero](#), [Sensores](#) |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO