

## LX 100 MEDIDOR DE LUZ



El luxómetro de mano Kimo LX 100 está diseñado para medir la iluminancia en velas de pies o lux.

Rango de medición: de 0.1 a 150,000 lux (de 0,01 a 13940 fc)

Medición temporizada: mín., Máx. y valores promedio

Función de pausa para eliminar cualquier iluminación no representativa

Medida relativa a un punto de referencia

Elemento sensor en fotodiodo de silicio (respuesta espectral de acuerdo con la curva fotónica CIE)

Certificado de calibración



**SKU:** BELLX 100 | **Categorías:** [Ligero](#), [Luxómetros - Medidores de luz](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO