

LX 200 MEDIDOR DE LUZ



El luxómetro LX 200 de Kimo es un luxómetro de mano diseñado para medir la iluminancia.

Rango de medición: de 0.1 a 200,000 lux

Iluminancia instantánea

Iluminancia relativa

Cartografía de iluminancia

Uniformidad: cálculo de la relación min / ave para la determinación de la uniformidad de iluminancia

Certificado de calibración y software LLX200



SKU: BELLX 200 | **Categorías:** [Ligero](#), [Luxómetros - Medidores de luz](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO