

LX 50 MEDIDOR DE LUZ



Con un sensor de luz de fotodiodo de silicio incorporado, el Kimo LX 50 mide los niveles de luz.

Rango de medición: de 0 a 10.000 lux y de 0 a 929 fc

Fácil de usar

Mantener la función

Sonda incorporada

Apagado automático: 20 minutos

Certificado de ajuste



SKU: BELLX 50 | **Categorías:** [Ligero](#), [Luxómetros - Medidores de luz](#) |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO