

MANGA HYDRA ESTÁNDAR DE 4 "



[vc_row][vc_column][vc_column_text]**Características**

*El dispositivo sin purga proporciona muestras comparables de calidad de formación de TODOS los parámetros de pozos de 3 "y más grandes para monitoreo a corto y largo plazo.

*Desechable

*Se adapta a pozos de 3 "Schedule 40 y más grandes.

*Material estándar = virgen 4 mil PE. Resistencia a la tracción 25-35 lb.

*Volumen máximo absoluto obtenible sin derramar 1,68 litros.

Especificaciones

[/vc_column_text][vc_table][14px]Medidas%20en%20el%20suelo,[14px]4%20%22de%20ancho%20x%2030%22%20d
e%20largo[[14px]Di%3%A1metro%20lleno,[14px]2.6%20%22[[14px]Volumen%20lleno,[14px]~%201600ml[[14px]T
razo%20de%20relleno,[14px]30%20%22[/vc_table][/vc_column][/vc_row]

SKU: N / A | **Categorías:** [Mangas Hydra de 4 "](#) |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO