

## MANGAS HYDRA BLINDADOS DE 2 "



### [vc\_row][vc\_column][vc\_column\_text]**Características**

- \*El dispositivo sin purga proporciona muestras comparables de calidad de formación de TODOS los parámetros de pozos de diámetro pequeño (1.5 "y más grandes) para monitoreo a corto y largo plazo.
- \*Funda exterior protectora que duplica el grosor de la pared.
- \*Podría ser útil en pozos de acero, perforaciones abiertas o en cualquier lugar donde un HydraSleeve pueda entrar en contacto con bordes dentados o un mayor potencial de abrasión.
- \*Desechable
- \*Encaja en pozos 1.5 Schedule 40 y más grandes
- \*Material estándar = virgen 7 mil PE
- \*Volumen máximo absoluto obtenible sin derramar 500 ml.
- \*Requiere el uso de 8 oz.

[vc\_column\_text][vc\_column\_text]**Especificaciones**[vc\_column\_text][vc\_table][14px]Medidas%20en%20el%20suelo,[14px]2.5%20%22ancho%20x%2030%22%20largo|[14px]Di%3%A1metro%20lleno,[14px]1.5%20%22|[14px]Volumen%20lleno,[14px]~%20500%20ml|[14px]Trazo%20de%20relleno,[14px]30%20%22[/vc\_table][vc\_column][vc\_row w]

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Mangas Hydra De 2 "](#) |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO