


MANÓMETRO DG-500



SKU: N / A | Categorías: [Productos Descontinuados y Obsoletos](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Manómetro DG-500

Información del producto:

(Tenga en cuenta que el medidor de presión DG-500 ha sido discontinuado a partir del 1 de noviembre de 2017. Continuaremos recalibrando el DG-500. Esperamos continuar reparando el DG-500 durante al menos 5 años).

El DG-500 es un manómetro diferencial de alta resolución con visualización simultánea de dos canales de medición independientes. El DG-500 se puede usar junto con una computadora y un software especializado para registrar y mostrar gráficamente las mediciones de presión de ambos canales, por lo que es ideal para diagnosticar problemas de presión en edificios.

Características del DG-500:

- Visualización simultánea de 2 canales independientes de presión diferencial. Medición bidireccional de presión de precisión de hasta 1.250Pa (5" w.c.).
- El DG-500 puede mostrar lecturas de presión tanto en Pascales como en pulgadas w.c.
- La puesta a cero automática de ambos canales elimina la sensibilidad a la orientación y la temperatura, lo que la hace perfecta para la operación manual.
- Cuatro modos de tiempo promedio separados (1, 5, 10 segundos y largo plazo) le permiten medir con precisión las presiones fluctuantes.
- Programado para mostrar mediciones de velocidad usando un tubo de Pitot (las unidades de velocidad se pueden mostrar en pies por minuto y metros por segundo).
- Un botón HOLD congela temporalmente las lecturas de pantalla más recientes.
- El DG-500 se puede usar junto con una computadora y un software de registro de datos TEC (TECLOG) especializado para registrar y mostrar gráficamente las mediciones de presión de ambos canales.

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO