

## MANÓMETROS



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Artículos técnicos](#) - [Cristalería](#) - [Plástico](#) - [Porcelana](#) - [Tercera cocción](#) - [Serigrafía](#), [Ceramic Instruments](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Serie de precisión de calibres Vernier:

#### Capacidad:

mm.300  
mm.500  
mm.600  
mm.800  
mm.1000

### Serie de talleres de calibres Vernier:

#### Capacidad:

mm.300  
mm.500  
mm.600  
**mm.1000**

### Medidores electrónicos centesimales:

#### Capacidad:

mm.150  
mm.300  
mm.500  
mm.1000

### Calibres para agujeros

Micrómetros con esfera (espesores)

### Manuales:

- [medidor electronico](#)
- [micrómetros \(medidores de espesor\)](#)
- [medidores para agujeros](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO