

## MANTA CALEFACTORA CON CONTROL ELECTRÓNICO 1000ML BELL-MANCALCONELEC-1000



Modo de regulación electrónica de temperatura con características de velocidad continua ajustable, hasta 450°C de calentamiento general.

**SKU:** B-01-29-0107-0305 | **Categorías:** [Manto calefactor](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones:

Model	Bell-ManCalConElec-50	Bell-ManCalConElec-100	Bell-ManCalConElec-250	Bell-ManCalConElec-500	Bell-ManCalConElec-1000	Bell-ManCalConElec-2000	Bell-ManCalConElec-3000	Bell-ManCalConElec-5000	Bell-ManCalConElec-10000	Bell-ManCalConElec-20000		
Código SKU	B-01-29-0107-0301	B-01-29-0107-0302	B-01-29-0107-0303	B-01-29-0107-0304	B-01-29-0107-0305	B-01-29-0107-0306	B-01-29-0107-0307	B-01-29-0107-0308	B-01-29-0107-0309	B-01-29-0107-0310		
Función	Capacidad(ml) 50	100	250	500	1000	2000	3000	5000	10000	20000		
	Modo	Conducción superficial del calor										
	Calefacción											
	Superficie											
	Max. Temp.( °C)	450°C										
Estructura	Elemento calefactor	Alambre de nicromo										
	Shell (capa aislante)	Algodón de silicato de aluminio de alta calidad										
	Potencia calorífica (kW)	0.08	0.1	0.15	0.25	0.35	0.45	0.6	0.8	1.2	2.5	
Controlador	Modo de trabajo	Continuo										
Especificación	Tamaño exterior (mm)	ø 220x165			ø 280x220		ø 330x230		ø 340x245    ø 350x250		ø 425x320	ø 470x340
	Tamaño del envase (mm)	230x230x195			290x290x300		340x340x350		360x360x300    390x390x310		430x430x350	510x510x380
	Tensión (V)	100~120V or 200~240V			200~240V		200~240V		200~240V		200~240V	200~240V
	Peso Neto(Kg)	2.5			5.5		6.5		7.5    8		9.8	16
	Peso Bruto(Kg)	2.8			6		7		8    9.2		12	20

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO