

## MANTA CALEFACTORA CON CONTROL ELECTRÓNICO 100ML BELL-MANCALCONELEC-100



Modo de regulación electrónica de temperatura con características de velocidad continua ajustable, hasta 450°C de calentamiento general.

**SKU:** B-01-29-0107-0302 | **Categorías:** [Manto calefactor](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones:

Model	Bell-ManCalConElec-50	Bell-ManCalConElec-100	Bell-ManCalConElec-250	Bell-ManCalConElec-500	Bell-ManCalConElec-1000	Bell-ManCalConElec-2000	Bell-ManCalConElec-3000	Bell-ManCalConElec-5000	Bell-ManCalConElec-10000	Bell-ManCalConElec-20000	
Código SKU	B-01-29-0107-0301	B-01-29-0107-0302	B-01-29-0107-0303	B-01-29-0107-0304	B-01-29-0107-0305	B-01-29-0107-0306	B-01-29-0107-0307	B-01-29-0107-0308	B-01-29-0107-0309	B-01-29-0107-0310	
Función	Capacidad(ml) 50	100	250	500	1000	2000	3000	5000	10000	20000	
	Modo	Conducción superficial del calor									
	Calefacción										
	Superficie										
	Max. Temp.( °C)	450°C									
Estructura	Elemento calefactor	Alambre de nicromo									
	Shell (capa aislante)	Algodón de silicato de aluminio de alta calidad									
	Potencia calorífica (kW)	0.08	0.1	0.15	0.25	0.35	0.45	0.6	0.8	1.2	2.5
Controlador	Modo de trabajo	Continuo									
Especificación	Tamaño exterior (mm)	ø 220x165			ø 280x220	ø 330x230	ø 340x245	ø 350x250	ø 425x320	ø 470x340	
	Tamaño del envase (mm)	230x230x195			290x290x300	340x340x350	360x360x300	390x390x310	430x430x350	510x510x380	
	Tensión (V)	100~120V or 200~240V			200~240V	200~240V	200~240V	200~240V	200~240V	200~240V	
	Peso Neto(Kg)	2.5			5.5	6.5	7.5	8	9.8	16	
	Peso Bruto(Kg)	2.8			6	7	8	9.2	12	20	

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO