

MANTA CALEFACTORA CON PANTALLA DIGITAL 3000ML BELL-MANCALPANT-D3000



- Controlador de temperatura PID de pantalla única. Calentamiento rápido, uniformidad de temperatura y control de temperatura de alta precisión.
- Varias filas de tipo, producir como la investigación del cliente, forma hermosa, fácil de operar y eficaz.
- Sensor de temperatura PT100, con soporte de sensor ajustable y varillas de acero inoxidable.
- Hasta 450 °C equipo de calefacción general.

SKU: B-01-29-0107-0407 | **Categorías:** [Manto calefactor](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones:

| Modelo | Bell-ManCalPant-D50 | Bell-ManCalPant-D100 | Bell-ManCalPant-D250 | Bell-ManCalPant-D500 | Bell-ManCalPant-D1000 | Bell-ManCalPant-D2000 | Bell-ManCalPant-D3000 | Bell-ManCalPant-D5000 | Bell-ManCalPant-D10000 | Bell-ManCalPant-D20000 |
|---------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| Código SKU | B-01-29-0107-0401 | B-01-29-0107-0402 | B-01-29-0107-0403 | B-01-29-0107-0404 | B-01-29-0107-0405 | B-01-29-0107-0406 | B-01-29-0107-0407 | B-01-29-0107-0408 | B-01-29-0107-0409 | B-01-29-0107-0410 |
| Capacidad (ml) | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 |
| Modo de calefacción | Conducción de calor superficial | | | | | | | | | |
| Función | Temperatura máx. de la superficie (°C) 450°C | | | | | | | | | |
| | Rango de control de temperatura RT+20~250°C | | | | | | | | | |
| | Elemento calefactor Alambre de nicrom | | | | | | | | | |
| Estructura | Carcasa (capa de aislamiento) Algodón de silicato de aluminio de alta calidad | | | | | | | | | |
| | Potencia calorífica (kW) 0.08 0.1 0.15 0.25 0.35 0.45 0.6 0.8 1.2 2.5 | | | | | | | | | |
| Controlador | Modo de trabajo Continuo | | | | | | | | | |
| | Tamaño exterior (mm) €220x165 €280x220 €330x230 €340x245 €350x250 €425x320 €470x340 | | | | | | | | | |
| Especificación | Tamaño del embalaje 230x230x195 290x290x300 340x340x350 360x360x300 390x390x310 430x430x350 510x510x380 | | | | | | | | | |
| | Voltaje (V) 100 ~ 120V o 200 ~ 240V | | | | | | | | | |
| | N.W. (kg) 2.5 5.5 6.5 7.5 8 9.8 16 | | | | | | | | | |
| | G.W. (Kg) 2.8 6 7 8 9.2 12 20 | | | | | | | | | |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO