

## MANTAS CALEFACTORAS DE AGITACIÓN DIGITALES Y MAGNÉTICAS 20000ML BELL-MANTCALEAGI-DM20000



- Hasta 450 °C equipo de calefacción general
- Controlador de temperatura de pantalla única PID.
- Calefacción y agitación se pueden utilizar simultáneamente, velocidad continua ajustable.
- Sensor de temperatura PT100, con soporte de sensor ajustable y varillas inoxidable.

**SKU:** B-01-29-0107-0210 | **Categorías:** [Manto calefactor](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones:

Modelo	Bell-MantCaleAgi-DM50	Bell-MantCaleAgi-DM100	Bell-MantCaleAgi-DM250	Bell-MantCaleAgi-DM500	Bell-MantCaleAgi-DM1000	Bell-MantCaleAgi-DM2000	Bell-MantCaleAgi-DM3000	Bell-MantCaleAgi-DM5000	Bell-MantCaleAgi-DM10000	Bell-MantCaleAgi-DM20000	
Código SKU	B-01-29-0107-0201	B-01-29-0107-0202	B-01-29-0107-0203	B-01-29-0107-0204	B-01-29-0107-0205	B-01-29-0107-0206	B-01-29-0107-0207	B-01-29-0107-0208	B-01-29-0107-0209	B-01-29-0107-0210	
Capacidad (ml)	50	100	250	500	1000	2000	3000	5000	10000	20000	
Modo de calefacción	Conducción de calor superficial										
Temperatura máx. de la superficie (°C)	450°C										
Rango de control de temperatura	RT+20~250°C										
Rango de velocidad	0 ~ 1600rpm										
Elemento calefactor	Alambre de nicrom										
Barra de agitación	PTFE										
Carcasa (capa de aislamiento)	Algodón de silicato de aluminio de alta calidad										
Potencia del motor	0.01kW										
Potencia calorífica (kW)	0.08	0.1	0.15	0.25	0.35	0.45	0.6	0.8	1.2	2.5	
Modo de trabajo	Continuo										
Tamaño exterior (mm)	€220×165				€280×220	€330×230	€340×245	€350×250	€425×320	600×457×360	
Tamaño del embalaje (mm)	230×230×195				290×290×300	340×340×350	360×360×300	390×390×310	430×430×350	700×575×460	
Voltaje (V)	100 ~ 120V o 200 ~ 240V						200 ~ 240V				
N.W. (kg)	2.5				5.5	6.5	7.5	8	9.8	16	
G.W. (Kg)	2.8				6	7	8	9.2	12	20	

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO