

MANTO CALEFACTOR DE CONTROL ELECTRÓNICO DE VARIAS FILAS (1000ML)



Características

- Resistente a la corrosión y al envejecimiento
- El calentador interno tiene forma de hemisferio, con alta eficiencia.
- El material externo es acero laminado en frío con recubrimiento en polvo antibacteriano.
- Adopta fibra de vidrio libre de álcalis, resistente a altas temperaturas con buen rendimiento de aislamiento

SKU: BellMantCalefContElec-1000B | **Categorías:** [Manto calefactor](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones Técnicas (Manto calefactor)

Modelo	Filas	Capacidad (ml)	Temperatura máxima	Tiempo de trabajo	Consumo de energía	Fuente de alimentación	Tamaño externo (W*D*H) (mm)	Tamaño del paquete (W*D*H)(mm)	Peso neto(kg)	Peso bruto(kg)
BellMantCalefContElec-1000B 4	1000	380°C	Continuo	300*4	AC220/110V±10%, 50/60Hz	780*350*150	825*395*195	14	15	

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO