

MANTO CALEFACTOR DE CONTROL ELECTRÓNICO DE VARIAS FILAS (100ML)



Características

- Resistente a la corrosión y al envejecimiento
- El calentador interno tiene forma de hemisferio, con alta eficiencia.
- El material externo es acero laminado en frío con recubrimiento en polvo antibacteriano.
- Adopta fibra de vidrio libre de álcalis, resistente a altas temperaturas con buen rendimiento de aislamiento

SKU: BellMantCalefContElec-100A | **Categorías:** [Manto calefactor](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones Técnicas (Manto calefactor)

Modelo	Filas	Capacidad (ml)	Temperatura máxima	Tiempo de trabajo	Consumo de energía	Fuente de alimentación	Tamaño externo (W*D*H) (mm)	Tamaño del paquete (W*D*H)(mm)	Peso neto(kg)	Peso bruto(kg)
BellMantCalefContElec-100A 2	100	100	380°C	Continuo	100*2	AC220/110V±10%, 50/60Hz	280*290*150	325*335*195	4	5

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO