

## MANTO CALEFACTOR DE CONTROL ELECTRÓNICO DE VARIAS FILAS (100ML)



### Características

- Resistente a la corrosión y al envejecimiento
- El calentador interno tiene forma de hemisferio, con alta eficiencia.
- El material externo es acero laminado en frío con recubrimiento en polvo antibacteriano.
- Adopta fibra de vidrio libre de álcalis, resistente a altas temperaturas con buen rendimiento de aislamiento

**SKU:** BellMantCalefContElec-100B | **Categorías:** [Manto calefactor](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones Técnicas (Manto calefactor)

Modelo	Filas	Capacidad (ml)	Temperatura máxima	Tiempo de trabajo	Consumo de energía	Fuente de alimentación	Tamaño externo (W*D*H) (mm)	Tamaño del paquete (W*D*H)(mm)	Peso neto(kg)	Peso bruto(kg)
BellMantCalefContElec-100B 4	100	380°C	Continuo	100*4	AC220/110V±10%, 50/60Hz	550*290*150	595*335*195	8	9	

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO