



MANTO CALEFACTOR DE CONTROL ELECTRÓNICO DE VARIAS FILAS (250ML)



Características

- Resistente a la corrosión y al envejecimiento
- El calentador interno tiene forma de hemisferio, con alta eficiencia.
- El material externo es acero laminado en frío con recubrimiento en polvo antibacteriano.
- Adopta fibra de vidrio libre de álcalis, resistente a altas temperaturas con buen rendimiento de aislamiento

SKU: BellMantCalefContElec-250B | **Categorías:** [Manto calefactor](#) |

COTECHNO



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones Técnicas (Manto calefactor)

Modelo	Filas	Capacidad (ml)	Temperatura máxima	Tiempo de trabajo	Consumo de energía	Fuente de alimentación	Tamaño externo (W*D*H) (mm)	Tamaño del paquete (W*D*H)(mm)	Peso neto(kg)	Peso bruto(kg)
BellMantCalefContElec-250B 4	250	380°C	Continuo	180*4	AC220/110V±10%, 50/60Hz	550*290*150	595*335*195	8	9	

COTECHNO



INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECHNO