

MANTO CALEFACTOR / ELECTRÓNICA (3000ML)



Características

- El calentador interno tiene forma de hemisferio, con alta eficiencia
- El material externo es acero laminado en frío con recubrimiento en polvo antibacteriano.
- Ajuste de velocidad continuo, temperatura uniforme, fácil de operar con uso efectivo
- Adopta fibra de vidrio libre de álcalis, resistente a altas temperaturas con buen rendimiento de aislamiento
- La agitación son precisa y estable, con la solución líquida que se encuentra dentro un alcance de velocidad más amplio, especialmente en los experimentos de muestras con volúmenes pequeños

SKU: BellMantCalef-E3000II | **Categorías:** [Manto calefactor](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones Técnicas

Modelo	BellMantCalef-E3000II
Capacidad (ml)	3000
Temperatura máxima	380°C
Tiempo de trabajo	500
Consumo de energía (W)	600
Fuente de alimentación	AC220/110V±10%, 50/60Hz
Tamaño interno(mm)	Φ200*100
Tamaño externo(mm)	355*300*240
Tamaño del paquete(mm)	300*310*245
Peso neto(kg)	4.5
Peso bruto(kg)	5

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO