

MÁQUINA AUTOMÁTICA DE MONTAJE/DESMONTAJE (ADM)



Máquina automática de montaje/desmontaje (ADM)

La máquina automática de montaje/desmontaje (ADM) se utiliza para montar y desmontar las IGU para la descarga, la carga de la batería y la redistribución.

SKU: SSS-ADM | **Categorías:** [Análisis modal de Estructura y análisis sísmico.](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Máquina automática de montaje/desmontaje (ADM)

Tamaño (LxWxD): 26,2 x 10,4 x 16,1 pulgadas / 665 x 265 x 410 mm

Peso: 76,1 lb / 34,5 kg

Voltaje de entrada: 100-240 V CA 50/60 Hz

Potencia nominal: 800W

Velocidad de montaje/desmontaje: Montaje/desmontaje de 720 IGU por hora

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO