

## MÁQUINA DE COMPRESIÓN SERIE HCM-4000 CON CONTROLADOR I7, 3/4HP 230V 60HZ - HCM-4000I7P.2F



- Adecuado para cilindros, cubos, vigas y núcleos de mezclas de hormigón de alta resistencia.
- Rango de prueba de 4000 a 400 000 lbf (17,8 a 1780 kN) con una precisión de  $\pm 0,5$  % de la carga indicada
- Adecuado para concreto con resistencia de hasta 11,000 psi para cilindros de 6" de diámetro
- La configuración estándar incluye placas para probar cilindros de 6" x 12" (150 mm x 300 mm).
- Elección de 2 controladores digitales y 2 indicadores digitales
- Gran apertura del marco para permitir una carga más fácil de las muestras de prueba.
- El soporte de montaje está INCLUIDO
- Placas de prueba y accesorios opcionales disponibles

### Especificaciones

- Apertura vertical: 18,375" (467 mm)
- Apertura horizontal: 13,312" (338 mm)
- Carrera del pistón: 2,5" (63,5 mm)
- Platina inferior: 12,5" x 18" (318 x 475 mm)
- Platina superior, diámetro. - 6,5" (165 mm)
- Tapa del depósito de aceite: 2 gal (7,6 litros)
- Ancho total: 39,875" (1013 mm)
- Profundidad total: 20" (508 mm)
- Altura total: 61,250" (1556 mm)

Las dimensiones de apertura del marco se miden sin placas de prueba instaladas en la máquina. Las dimensiones totales de la máquina se miden con el soporte, incluidas las máquinas en las que es opcional.

**SKU:** HCM-4000i7P.2F | **Categorías:** [Humboldt](#), [Maquinas de compresión](#), [Maquinas de compresión y flexión de Hormigón](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



### **HCM-4000iHAC**

Máquina de compresión serie HCM-0030, 30K (133,5kN), controlador de consola HCM-5070, 1HP 110V 60Hz



### **HCM-4000iHP**

Máquina de compresión serie HCM-4000, 400K (1780kN), controlador HCM-5090, 3/4HP 110V 60Hz



### **HCM-4000iHP.2F**

Máquina de compresión serie HCM-4000, 400K (1780kN), controlador HCM-5090, 3/4HP 230V 60Hz



### **HCM-4000iHP.5F**

Máquina de compresión serie HCM-4000, 400K (1780kN), controlador HCM-5090, 3/4HP 230V 50Hz



### **HCM-4000i7P**

Máquina de compresión serie HCM-4000 con controlador i7, 3/4HP 120V 60Hz



### **HCM-4000i7P.2F**

Máquina de compresión serie HCM-4000 con controlador i7, 3/4HP 230V 60Hz



### **HCM-4000i7P.5F**

HCM-4000 Series Compression Machine with i7 Controller, 3/4HP 230V 50Hz



### **HCM-4000**

Compression Machine, 400,000 lbs (1,780kN), Frame Only

## Código del Producto

HCM-4000i7P.2F

## INFORMACIÓN ADICIONAL

**Ancho** [39,875" \(1013 mm\)}](#)

**Alto** [61,250" \(1556 mm\)](#)

COTECNO