

## MÁQUINA DE DUCTILIDAD , 220V 60HZ - H-1068X.2F



### Máquina de ductilidad Humboldt

Compatible con los siguientes estándares: [ASTM D113](#), [ASTM D6084](#), [ASTM D5892](#), [AASHTO T51](#)

Las máquinas de ductilidad de Humboldt determinan la ductilidad del asfalto/cemento formado o del betún semisólido midiendo la distancia de elongación antes de alcanzar el punto de rotura de una muestra de briquetas, que se separa a una velocidad y temperatura específicas. La H-1068X es una máquina de tres velocidades diseñada para pruebas de ductilidad estándar y de fuerza. La unidad prueba tres briquetas simultáneamente y su motor de accionamiento directo de CC mantiene una velocidad constante, totalmente libre de vibraciones. Las velocidades de 1/4, 1 o 5 cm por minuto se seleccionan mediante el cambio de palanca en la caja de cambios mecánica.

Un solo tornillo de avance de acero inoxidable montado por encima del nivel del agua evita la agitación del agua y la ruptura prematura de las muestras. Un puntero de desplazamiento se ajusta a la posición inicial cero e indica la posición exacta del carro en una escala lineal de centímetros unida al borde frontal del canal. El recorrido máximo del carro (alargamiento) es de 150 cm con parada automática.

La unidad tiene un interior de acero inoxidable con una conexión de desbordamiento y un exterior envuelto en acero inoxidable esmaltado al horno. Los engranajes son de bronce o latón; Todas las demás piezas son de latón macizo para evitar la oxidación. Los tubos de acero inoxidable con aletas debajo de un falso fondo proporcionan una transferencia térmica eficiente. Incluye un cable de 6' (183 cm), un interruptor de alimentación y un enchufe de 3 clavijas. Incluye 3 moldes de briquetas H-1080 estándar con placas H-1090. Dimensiones totales del comedero: 11,75" x 74" x 6,375" de alto (30 x 188 x 16 cm). **Se recomienda la cubierta acrílica H-1068PC para mantener temperaturas constantes del tanque.**

**SKU:** H-1068X.2F | **Categorías:** [Humboldt](#), [Ductilidad](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



### **H-1068X**

Máquina de ductilidad, 120V 60Hz

### **H-1068X.2F**

Máquina de ductilidad, 220V 60Hz

### **H-1068X.5F**

Máquina de ductilidad, 220V 50Hz

## Código del Producto

H-1068X.2F

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO