


## MÁQUINA DE DUCTILIDAD BÁSICA, 220V 50HZ - H-1050.5F



### Máquina de prueba de ductilidad, básica

Compatible con los siguientes estándares: ASTM [D113](#), [ASTM D6084](#), AASHTO T51

La H-1050 es una máquina de prueba de ductilidad de tres velocidades diseñada para pruebas de ductilidad estándar y de fuerza. Incluye una caja de cambios mecánica de calidad. Las velocidades de 1/4, 1 o 5 cm por minuto se seleccionan mediante el cambio de palanca en la caja de cambios mecánica. La unidad es una máquina de ductilidad básica y económica, que NO incluye un exterior envuelto ni tubos de acero inoxidable con aletas térmicas para mejorar la transferencia térmica.

**SKU:** H-1050.5F | **Categorías:** [Humboldt](#), [Ductilidad](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



### **H-1050**

Máquina de Ductilidad, Básica, 120V 60Hz

### **H-1050.2F**

Máquina de Ductilidad, Básica, 220V 60Hz

### **H-1050.5F**

Máquina de ductilidad básica, 220V 50Hz

## Código del Producto

H-1050.5F

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO