


MÁQUINA DE DUCTILIDAD, BÁSICA, 220V 60HZ - H-1050.2F



Máquina de prueba de ductilidad, básica

Compatible con los siguientes estándares: ASTM [D113](#), [ASTM D6084](#), AASHTO T51

La H-1050 es una máquina de prueba de ductilidad de tres velocidades diseñada para pruebas de ductilidad estándar y de fuerza. Incluye una caja de cambios mecánica de calidad. Las velocidades de 1/4, 1 o 5 cm por minuto se seleccionan mediante el cambio de palanca en la caja de cambios mecánica. La unidad es una máquina de ductilidad básica y económica, que NO incluye un exterior envuelto ni tubos de acero inoxidable con aletas térmicas para mejorar la transferencia térmica.

SKU: H-1050.2F | **Categorías:** [Humboldt](#), [Ductilidad](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



H-1050

Máquina de Ductilidad, Básica, 120V 60Hz

H-1050.2F

Máquina de Ductilidad, Básica, 220V 60Hz

H-1050.5F

Máquina de ductilidad básica, 220V 50Hz

Código del Producto

H-1050.2F

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO