

## MÁQUINA DE DUCTILIDAD, TEMPERATURA CONTROLADA, 220V 60HZ - H-1068B.2F



La máquina de prueba de ductilidad H-1068 se basa en la máquina H-1068X y agrega una unidad de control de temperatura circulante. El baño y el circulador de estado sólido controlados termostáticamente mantienen la temperatura del agua dentro de  $\pm 0,18$  °F ( $\pm 0,1$  °C). La H-1068B es una máquina de tres velocidades diseñada para pruebas de ductilidad estándar y de fuerza. La unidad prueba tres briquetas simultáneamente y su motor de accionamiento directo de CC mantiene una velocidad constante, completamente libre de vibraciones. Las velocidades de 1/4, 1 o 5 cm por minuto se seleccionan mediante palanca de cambios en la caja de cambios mecánica. Un único tornillo de avance de acero inoxidable montado sobre el nivel del agua evita la agitación del agua y la ruptura prematura de las muestras. Un puntero móvil se ajusta a la posición inicial cero e indica la posición exacta del carro en una escala lineal en centímetros fijada al borde frontal de la artesa. El recorrido máximo del carro (alargamiento) es de 150 cm con parada automática.

La unidad tiene un interior de acero inoxidable con una conexión de desbordamiento y un exterior envuelto en acero inoxidable con esmalte horneado. Los engranajes son de bronce o latón; Todas las demás piezas son de latón macizo para evitar la oxidación. Los tubos de acero inoxidable con aletas debajo de un fondo falso proporcionan una transferencia térmica eficiente. Incluye un cable de 6' (183 cm), un interruptor de alimentación y un enchufe de 3 clavijas. Incluye 3 moldes para briquetas estándar H-1080 con placas H-1090. Dimensiones totales del canal: 11,75" x 74" x 6,375"H (30 x 188 x 16 cm). Se recomienda la cubierta acrílica H-1068PC para mantener temperaturas constantes en el tanque.

**SKU:** H-1068B.2F | **Categorías:** [Humboldt](#), [Ductilidad](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



### **H-1068B**

Máquina de Ductilidad, Temperatura Controlada, 120V 60Hz

### **H-1068B.2F**

Máquina de Ductilidad, Temperatura Controlada, 220V 60Hz

### **H-1068B.5F**

Máquina de Ductilidad, Temperatura Controlada, 220V 50Hz

## Código del Producto

H-1068B.2F

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO