

MÁQUINA DE ESMERILADO Y PULIDO DE MUESTRAS METALGRÁFICAS AUTOMÁTICA BELL-MAQPM-4S



SKU: B-01-25-0200-0116 | **Categorías:** [Maquina de Ensayo Universal Hidraulica](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Totalmente automática

Carga neumática de un punto y carga de fuerza central

Doble disco / Control único

Velocidad de rotación del disco de esmerilado y pulido

400/600/800/1000r/min (velocidad fija de cuatro etapas)

Velocidades variables de 50-1000r/min

Velocidad de rotación del cabezal de pulido: 5-150 r/min (velocidades variables)

Equipada con cabezal de esmerilado y pulido automático, 220V, 1-Fase, 50Hz

Parámetros:

Modelo

MaqPMM-4S

Código SKU

B-01-25-0200-0116

Especificación

Totalmente automático

Carga neumática de un punto y carga de fuerza central

Doble disco / Control único

Velocidad de rotación del disco de esmerilado y pulido

400/600/800/1000r/min (velocidad fija de cuatro etapas)

Velocidad

50-1000r/min velocidades variables

Velocidad de rotación del cabezal de pulido

5-150 r/min (velocidades variables)

Equipada con cabezal de esmerilado y pulido automático

Alimentación

220V, 1-Fase

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO