

## MÁQUINA DE ESMERILADO Y PULIDO METALGRÁFICO BELL-MPM-M2CE



**SKU:** B-01-25-0200-0102 | **Categorías:** [Maquina de Ensayo Universal Hidraulica](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Aplicación:

La máquina tiene las características de rotación estable, seguridad, fiabilidad, estructura compacta y bajo ruido, y tiene un dispositivo de refrigeración por agua, que puede enfriar la muestra durante la molienda para evitar la causa. La muestra se sobrecalienta y destruye la estructura metalográfica. La máquina es fácil de usar, segura y fiable. Es un equipo ideal de preparación de muestras para fábricas, institutos de investigación y colegios y universidades.

### Parámetros técnicos:

	<b>Modelo</b>	<b>Bell-MPM-M2CE</b>
Código SKU		B-01-25-0200-0102
Diámetro del disco de esmerilado y pulido		φ203mm(φ250mm personalizado)
Cantidad de discos		2
Modo de control		Doble disco / doble control
Velocidad de rotación		50-1000r/min(variable continuamente)
Tensión del motor		220V,50Hz
Potencia		550W*2
Tamaño de la máquina		710*680*330mm
Peso		50KG

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO