

MÁQUINA DE HIELO CUADRADO DE LUJO 40/80/210



- Se utiliza acero inoxidable de alta calidad para sus carcasas, son anticorrosivas y duraderas, y la estructura independiente todo en uno las hace simples, compactas y ahorran espacio.
- Sus cajas están protegidas con una funda térmica de espuma sin flúor que ofrece un buen efecto aislante. Sus vejigas internas son de tipo inhibidor bacteriano sin flúor. Ahorran energía y son respetuosos con el medio ambiente.

SKU: N / A | **Categorías:** [Máquina de hielo de laboratorio](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tienen pantalla de hielo lleno, pantalla de deficiencia de agua, pantalla de protección contra sobreenfriamiento y pantalla de advertencia de mal funcionamiento, etc. para protección de apagado. Se detiene automáticamente en caso de hielo lleno o falta de agua y se inicia automáticamente cuando se reanuda el suministro de energía o agua

El tipo de hielo es (cuadrado), adecuado para pubs, salones de baile, gimnasios, tiendas de bebidas frías, cafés y tiendas de conveniencia.

Hay interruptores de encendido e indicadores de función desplegados en la parte delantera con instrucciones detalladas. Es intuitivo y fácil de usar. Varios indicadores de desempeño de seguridad han pasado pruebas eléctricas, son seguros y confiables

Especificaciones Técnicas

| Modelo | BellMaqHieCuaL-40S | BellMaqHieCuaL-80S | BellMaqHieCuaL-210S |
|--|---|---|---|
| Capacidad de fabricación de hielo (kg / 24h) | 40 | 80 | 210 |
| Capacidad de almacenamiento de hielo (kg) | 15 | 40 | 145 |
| Forma de hielo | Hielo cuadrado | Hielo cuadrado | Hielo cuadrado |
| Corriente de entrada (w) | 380 | 460 | 860 |
| Temperatura ambiente | 5 ~ 35 °C | 5 ~ 35 °C | 5 ~ 35 °C |
| Temperatura de agua | 10 ~ 25 °C | 10 ~ 25 °C | 10 ~ 25 °C |
| Fuente de alimentación | AC220V, 50 / 60HZ | AC220V, 50 / 60HZ | AC220V, 50 / 60HZ |
| Tipo de refrigeración | Aire acondicionado | Aire acondicionado | Refrigeración por aire / Enfriamiento por agua |
| Tipo de entrada de agua | Grifo de agua automático | Grifo de agua automático | Grifo de agua automático |
| Carcasa del tanque | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| Compresor | Libre de CFC | Libre de CFC | Libre de CFC |
| Refrigerante | R22 | R22 | R22 |
| Accesorio estándar | Tubo de entrada de agua / Tubo de drenaje / Cuchara de hielo / Filtro | Tubo de entrada de agua / Tubo de drenaje / Cuchara de hielo / Filtro | Tubo de entrada de agua / Tubo de drenaje / Cuchara de hielo / Filtro |
| Peso neto (kg) | 36 | 59 | 75 |
| Peso bruto (kg) | 53 | 74 | 85 |
| Tamaño externo (W * D * H) mm | 500 * 460 * 790 | 660 * 670 * 890 | 560 * 830 * 1580 |
| Tamaño del paquete (W * D * H) mm | 580 * 540 * 860 | 770 * 750 * 920 | 710 * 640 * 630 (tamaño de la cabeza) 850 * 630 * 950 (tamaño del tanque de hielo) |

| | | | |
|----------------|---|---|---|
| Área aplicable | Pubs, salones de baile, gimnasios, tiendas de bebidas frías, cafés y tiendas de conveniencia. | Pubs, salones de baile, gimnasios, tiendas de bebidas frías, cafés y tiendas de conveniencia. | Pubs, salones de baile, gimnasios, tiendas de bebidas frías, cafés y tiendas de conveniencia. |
|----------------|---|---|---|

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO