

MÁQUINA DE HIELO CUADRADO DE LUJO 40/80/210



- Se utiliza acero inoxidable de alta calidad para sus carcasas, son anticorrosivas y duraderas, y la estructura independiente todo en uno las hace simples, compactas y ahorran espacio.
- Sus cajas están protegidas con una funda térmica de espuma sin flúor que ofrece un buen efecto aislante. Sus vejigas internas son de tipo inhibidor bacteriano sin flúor. Ahorran energía y son respetuosos con el medio ambiente.

SKU: N / A | **Categorías:** [Máquina de hielo de laboratorio](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tienen pantalla de hielo lleno, pantalla de deficiencia de agua, pantalla de protección contra sobreenfriamiento y pantalla de advertencia de mal funcionamiento, etc. para protección de apagado. Se detiene automáticamente en caso de hielo lleno o falta de agua y se inicia automáticamente cuando se reanuda el suministro de energía o agua

El tipo de hielo es (cuadrado), adecuado para pubs, salones de baile, gimnasios, tiendas de bebidas frías, cafés y tiendas de conveniencia.

Hay interruptores de encendido e indicadores de función desplegados en la parte delantera con instrucciones detalladas. Es intuitivo y fácil de usar. Varios indicadores de desempeño de seguridad han pasado pruebas eléctricas, son seguros y confiables

Especificaciones Técnicas

Modelo	BellMaqHieCuaL-40S	BellMaqHieCuaL-80S	BellMaqHieCuaL-210S
Capacidad de fabricación de hielo (kg / 24h)	40	80	210
Capacidad de almacenamiento de hielo (kg)	15	40	145
Forma de hielo	Hielo cuadrado	Hielo cuadrado	Hielo cuadrado
Corriente de entrada (w)	380	460	860
Temperatura ambiente	5 ~ 35 °C	5 ~ 35 °C	5 ~ 35 °C
Temperatura de agua	10 ~ 25 °C	10 ~ 25 °C	10 ~ 25 °C
Fuente de alimentación	AC220V, 50 / 60HZ	AC220V, 50 / 60HZ	AC220V, 50 / 60HZ
Tipo de refrigeración	Aire acondicionado	Aire acondicionado	Refrigeración por aire / Enfriamiento por agua
Tipo de entrada de agua	Grifo de agua automático	Grifo de agua automático	Grifo de agua automático
Carcasa del tanque	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Compresor	Libre de CFC	Libre de CFC	Libre de CFC
Refrigerante	R22	R22	R22
Accesorio estándar	Tubo de entrada de agua / Tubo de drenaje / Cuchara de hielo / Filtro	Tubo de entrada de agua / Tubo de drenaje / Cuchara de hielo / Filtro	Tubo de entrada de agua / Tubo de drenaje / Cuchara de hielo / Filtro
Peso neto (kg)	36	59	75
Peso bruto (kg)	53	74	85
Tamaño externo (W * D * H) mm	500 * 460 * 790	660 * 670 * 890	560 * 830 * 1580
Tamaño del paquete (W * D * H) mm	580 * 540 * 860	770 * 750 * 920	710 * 640 * 630 (tamaño de la cabeza) 850 * 630 * 950 (tamaño del tanque de hielo)

Área aplicable	Pubs, salones de baile, gimnasios, tiendas de bebidas frías, cafés y tiendas de conveniencia.	Pubs, salones de baile, gimnasios, tiendas de bebidas frías, cafés y tiendas de conveniencia.	Pubs, salones de baile, gimnasios, tiendas de bebidas frías, cafés y tiendas de conveniencia.
----------------	---	---	---

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO