

## MÁQUINA DE HIELO CUADRADO DE LUJO (BELLMAQHIECUAL-210S)



- Se utiliza acero inoxidable de alta calidad para sus carcasas, son anticorrosivas y duraderas, y la estructura independiente todo en uno las hace simples, compactas y ahorran espacio.
- Sus cajas están protegidas con una funda térmica de espuma sin flúor que ofrece un buen efecto aislante. Sus vejigas internas son de tipo inhibidor bacteriano sin flúor. Ahorran energía y son respetuosos con el medio ambiente.

**SKU:** BellMaqHieCuaL-210S | **Categorías:** [Máquina de hielo de laboratorio](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tienen pantalla de hielo lleno, pantalla de deficiencia de agua, pantalla de protección contra sobreenfriamiento y pantalla de advertencia de mal funcionamiento, etc. para protección de apagado. Se detiene automáticamente en caso de hielo lleno o falta de agua y se inicia automáticamente cuando se reanuda el suministro de energía o agua

El tipo de hielo es (cuadrado), adecuado para pubs, salones de baile, gimnasios, tiendas de bebidas frías, cafés y tiendas de conveniencia.

Hay interruptores de encendido e indicadores de función desplegados en la parte delantera con instrucciones detalladas. Es intuitivo y fácil de usar. Varios indicadores de desempeño de seguridad han pasado pruebas eléctricas, son seguros y confiables

### Especificaciones Técnicas

Modelo	BellMaqHieCuaL-210S
Capacidad de fabricación de hielo (kg / 24h)	210
Capacidad de almacenamiento de hielo (kg)	145
Forma de hielo	Hielo cuadrado
Corriente de entrada (w)	860
Temperatura ambiente	5 ~ 35 °C
Temperatura de agua	10 ~ 25 °C
Fuente de alimentación	AC220V, 50 / 60HZ
Tipo de refrigeración	Refrigeración por aire / Enfriamiento por agua
Tipo de entrada de agua	Grifo de agua automático
Carcasa del tanque	Acero inoxidable
Compresor	Libre de CFC
Refrigerante	R22
Accesorio estándar	Tubo de entrada de agua / Tubo de drenaje / Cuchara de hielo / Filtro
Peso neto (kg)	75
Peso bruto (kg)	85
Tamaño externo (W * D * H) mm	560 * 830 * 1580
Tamaño del paquete (W * D * H) mm	710 * 640 * 630 (tamaño de la cabeza) 850 * 630 * 950 (tamaño del tanque de hielo)
Área aplicable	Pubs, salones de baile, gimnasios, tiendas de bebidas frías, cafés y tiendas de conveniencia

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO