

MÁQUINA DE HIELO DE LUJO 25KG A 1000KG /24H



- Se utiliza acero inoxidable de alta calidad para sus carcasas, son anticorrosivas y duraderas, y la estructura independiente todo en uno las hace simples y compactas y ahorran espacio.
- Sus cajas están protegidas con una funda térmica de espuma sin flúor que ofrece un buen efecto aislante. Sus vejigas internas son de tipo inhibidor bacteriano sin flúor. Ahorran energía y son respetuosos con el medio ambiente.
- El uso eficiente y de alta calidad de los compresores, las piezas y los componentes R134a sin flúor han pasado las certificaciones de seguridad pertinentes, y son seguros y fiables.

SKU: N / A | **Categorías:** [Máquina de hielo de laboratorio](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características

- El proceso de fabricación de hielo está totalmente controlado por computadora, utilizando chips de computadora importados para que el control sea confiable y el funcionamiento estable
- El uso del reductor de dos etapas italiano Haitec y el motor GGM coreano hace que el ruido se reduzca, el funcionamiento sea suave y confiable. Los orificios de enfriamiento y los ventiladores se instalan en la parte superior de las máquinas de hielo para garantizar que el motor del reductor pueda funcionar de manera confiable incluso en condiciones difíciles a alta temperatura.
- El uso de la tecnología patentada, la línea de cámara de fabricación de hielo en trozos separada del evaporador hace que una alta eficiencia de enfriamiento y una gran capacidad de fabricación de hielo.
- El tipo de fabricación de hielo tipo encimera de extrusión de tornillo hace una estructura compacta, realizando una separación automática de hielo y agua. El diseño óptimo de la pala del patín hace que la forma del hielo sea pequeña y aplicable
- El exclusivo sistema de entrada de agua del tanque de agua tipo flotador garantiza que no haya agua residual, ningún proceso de eliminación de hielo, ningún desperdicio de agua, y los hace que ahorren agua y energía.
- Tienen pantalla de hielo lleno, pantalla de deficiencia de agua, pantalla de protección contra sobreenfriamiento y pantalla de advertencia de mal funcionamiento, etc. para protección de apagado. Se detiene automáticamente en caso de hielo lleno o falta de agua y se inicia automáticamente cuando se reanuda el suministro de energía o agua. Tienen función de reminiscencia automática.

Especificaciones Técnicas

Modelos	BellMakLux-25	BellMakLux-50	BellMakLux-80	BellMakLux-120	BellMakLux-150	BellMakLux-200	BellMakLux-300	BellMakLux-500	BellMakLux-1000
Capacidad de fabricación de hielo (kg/24 h)	25	50	80	120	150	200	300	500	1000
Capacidad de almacenamiento de hielo (kg)	7	14	25	50	105	145	210	280	470
Forma de hielo	Hielo cuadrado	Hielo cuadrado	Hielo cuadrado	Hielo cuadrado	Hielo cuadrado	Hielo cuadrado	Hielo cuadrado	Hielo cuadrado	Hielo cuadrado
Corriente de entrada (w)	240	380	580	800	800	860	1150	1650	3800
Forma de condensación	Aire acondicionado	Aire acondicionado	Aire acondicionado	Aire acondicionado	Aire acondicionado	Aire acondicionado	Aire acondicionado	Aire acondicionado	Aire acondicionado
Forma de influente	Grifo de agua automático	Grifo de agua automático	Grifo de agua automático	Grifo de agua automático	Grifo de agua automático	Grifo de agua automático	Grifo de agua automático	Grifo de agua automático	Grifo de agua automático

Tanque	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Compresor/refrigerante	Importaciones de CFC-libres / 134a	Importaciones de CFC-libres / 134a	Importaciones de CFC-libres / 134a	Importaciones de CFC-libres / 134a	Importaciones de CFC-libres / 134a	Importaciones de CFC-libres / 134a	Importaciones de CFC-libres / 134a	Importaciones de CFC-libres / 134a	Importaciones de CFC-libres / 134a	Importaciones de CFC-libres / 134a
Peso neto (kg)	31	47	51	70	103	110	110	160	160	200
Dimensión excesiva (L * W * H) mm	380*543*662	400*510*825	500*612*900	680*610*1050	560 * 870 * 1580	560 * 870 * 1780	760 * 860 * 1530	760 * 860 * 2050	1220 * 950 * 2030	
Área aplicable	Pubs, salones de baile, gimnasios, tiendas de bebidas frías, cafés y tiendas de conveniencia.	Pubs, salones de baile, gimnasios, tiendas de bebidas frías, cafés y tiendas de conveniencia.	Pubs, salones de baile, gimnasios, tiendas de bebidas frías, cafés y tiendas de conveniencia.	Pubs, salones de baile, gimnasios, tiendas de bebidas frías, cafés y tiendas de conveniencia.	Pubs, salones de baile, gimnasios, tiendas de bebidas frías, cafés y tiendas de conveniencia.	Pubs, salones de baile, gimnasios, tiendas de bebidas frías, cafés y tiendas de conveniencia.	Pubs, salones de baile, gimnasios, tiendas de bebidas frías, cafés y tiendas de conveniencia.	Pubs, salones de baile, gimnasios, tiendas de bebidas frías, cafés y tiendas de conveniencia.	Pubs, salones de baile, gimnasios, tiendas de bebidas frías, cafés y tiendas de conveniencia.	Pubs, salones de baile, gimnasios, tiendas de bebidas frías, cafés y tiendas de conveniencia.

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO