

MÁQUINA DE HIELO DE LUJO (120KG)



- Se utiliza acero inoxidable de alta calidad para sus carcasas, son anticorrosivas y duraderas, y la estructura independiente todo en uno las hace simples y compactas y ahorran espacio.
- Sus cajas están protegidas con una funda térmica de espuma sin flúor que ofrece un buen efecto aislante. Sus vejigas internas son de tipo inhibidor bacteriano sin flúor. Ahorran energía y son respetuosos con el medio ambiente.
- El uso eficiente y de alta calidad de los compresores, las piezas y los componentes R134a sin flúor han pasado las certificaciones de seguridad pertinentes, y son seguros y fiables.

SKU: BellMakLux-120 | **Categorías:** [Máquina de hielo de laboratorio](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características

- El proceso de fabricación de hielo está totalmente controlado por computadora, utilizando chips de computadora importados para que el control sea confiable y el funcionamiento estable
- El uso del reductor de dos etapas italiano Haitec y el motor GGM coreano hace que el ruido se reduzca, el funcionamiento sea suave y confiable. Los orificios de enfriamiento y los ventiladores se instalan en la parte superior de las máquinas de hielo para garantizar que el motor del reductor pueda funcionar de manera confiable incluso en condiciones difíciles a alta temperatura.
- El uso de la tecnología patentada, la línea de cámara de fabricación de hielo en trozos separada del evaporador hace que una alta eficiencia de enfriamiento y una gran capacidad de fabricación de hielo.
- El tipo de fabricación de hielo tipo encimera de extrusión de tornillo hace una estructura compacta, realizando una separación automática de hielo y agua. El diseño óptimo de la pala del patín hace que la forma del hielo sea pequeña y aplicable
- El exclusivo sistema de entrada de agua del tanque de agua tipo flotador garantiza que no haya agua residual, ningún proceso de eliminación de hielo, ningún desperdicio de agua, y los hace que ahorren agua y energía.
- Tienen pantalla de hielo lleno, pantalla de deficiencia de agua, pantalla de protección contra sobreenfriamiento y pantalla de advertencia de mal funcionamiento, etc. para protección de apagado. Se detiene automáticamente en caso de hielo lleno o falta de agua y se inicia automáticamente cuando se reanuda el suministro de energía o agua. Tienen función de reminiscencia automática.

Especificaciones Técnicas

| | |
|---|------------------------------------|
| Modelo | BellMakLux-120 |
| Capacidad de fabricación de hielo (kg/24 h) | 120 |
| Capacidad de almacenamiento de hielo (kg) | 50 |
| Forma de hielo | Hielo cuadrado |
| Corriente de entrada (w) | 800 |
| Forma de condensación | Aire acondicionado |
| Forma de influente | Grifo de agua automático |
| Tanque | Acero inoxidable |
| Compresor/refrigerante | Importaciones de CFC-libres / 134a |
| Peso neto (kg) | 70 |

Dimensión excesiva (L * W * H) mm

680*610*1050

Área aplicable

Pubs, salones de baile, gimnasios, tiendas de bebidas frías, cafés y tiendas de conveniencia.

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO