

## MÁQUINA DE HIELO DE LUJO (25KG)



- Se utiliza acero inoxidable de alta calidad para sus carcasas, son anticorrosivas y duraderas, y la estructura independiente todo en uno las hace simples y compactas y ahorran espacio.
- Sus cajas están protegidas con una funda térmica de espuma sin flúor que ofrece un buen efecto aislante. Sus vejigas internas son de tipo inhibidor bacteriano sin flúor. Ahorran energía y son respetuosos con el medio ambiente.
- El uso eficiente y de alta calidad de los compresores, las piezas y los componentes R134a sin flúor han pasado las certificaciones de seguridad pertinentes, y son seguros y fiables.

**SKU:** BellMakLux-25 | **Categorías:** [Máquina de hielo de laboratorio](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Características

- El proceso de fabricación de hielo está totalmente controlado por computadora, utilizando chips de computadora importados para que el control sea confiable y el funcionamiento estable
- El uso del reductor de dos etapas italiano Haitec y el motor GGM coreano hace que el ruido se reduzca, el funcionamiento sea suave y confiable. Los orificios de enfriamiento y los ventiladores se instalan en la parte superior de las máquinas de hielo para garantizar que el motor del reductor pueda funcionar de manera confiable incluso en condiciones difíciles a alta temperatura.
- El uso de la tecnología patentada, la línea de cámara de fabricación de hielo en trozos separada del evaporador hace que una alta eficiencia de enfriamiento y una gran capacidad de fabricación de hielo.
- El tipo de fabricación de hielo tipo encimera de extrusión de tornillo hace una estructura compacta, realizando una separación automática de hielo y agua. El diseño óptimo de la pala del patín hace que la forma del hielo sea pequeña y aplicable
- El exclusivo sistema de entrada de agua del tanque de agua tipo flotador garantiza que no haya agua residual, ningún proceso de eliminación de hielo, ningún desperdicio de agua, y los hace que ahorren agua y energía.
- Tienen pantalla de hielo lleno, pantalla de deficiencia de agua, pantalla de protección contra sobreenfriamiento y pantalla de advertencia de mal funcionamiento, etc. para protección de apagado. Se detiene automáticamente en caso de hielo lleno o falta de agua y se inicia automáticamente cuando se reanuda el suministro de energía o agua. Tienen función de reminiscencia automática.

### Especificaciones Técnicas

Modelo	BellMakLux-25
Capacidad de fabricación de hielo (kg/24 h)	25
Capacidad de almacenamiento de hielo (kg)	7
Forma de hielo	Hielo cuadrado
Corriente de entrada (w)	240
Forma de condensación	Aire acondicionado
Forma de influente	Grifo de agua automático
Tanque	Acero inoxidable
Compresor/refrigerante	Importaciones de CFC-libres / 134a
Peso neto (kg)	31

Dimensión excesiva (L \* W \* H) mm

380\*543\*662

Área aplicable

Pubs, salones de baile, gimnasios, tiendas de bebidas frías, cafés y tiendas de conveniencia.

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO